

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	HS 66x8
Geschikt voor interface	RS 232

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	steekbaar
Type	female
Aantal polen	2 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	6 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeldiameter (uitwendig)	6 mm
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	TPU
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

#### Pin      Pintoewijzing

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




### Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

## Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	Afscherming
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



### Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	steekbaar
Type	female
Aantal polen	2 -polig
Uitvoering	axiaal