


## Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50142509

KD S-M30-30A-P1-100

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Applicatie | Chemicaliënbestendig |
|------------|----------------------|

Aansluiting

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Aansluiting 1             |                                |
| Type aansluiting          | Ronde stekker                  |
| Schroefdraadmaat          | M30                            |
| Type                      | female                         |
| Aantal polen              | 30 -polig                      |
| Uitvoering                | axiaal                         |
| Ronde stekker, LED        | Nee                            |
| Aansluiting 2             |                                |
| Type aansluiting          | open uiteinde                  |
| Kabeleigenschappen        |                                |
| Aantal aders              | 30 St.                         |
| Kleur mantel              | zwart                          |
| Afgeschermd               | Ja                             |
| Kabeluitvoering           | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 9 mm                           |
| Kabellengte               | 10.000 mm                      |
| Materiaal mantel          | PUR                            |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee                            |

Certificeringen

|               |      |
|---------------|------|
| Goedkeuringen | RoHS |
|---------------|------|

Classificatie


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M30           |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 30 -polig     |
| Uitvoering         | axiaal        |
| Ronde stekker, LED | Nee           |
| Stekkerbehuizing   | Afscherming   |

| Pin | Aderkleuren   |
|-----|---------------|
| 1   | wit           |
| 2   | bruin         |
| 3   | groen         |
| 4   | grijs         |
| 5   | roze          |
| 6   | Rood          |
| 7   | Geel          |
| 8   | zwart         |
| 9   | violet        |
| 10  | grijs / roze  |
| 11  | blauw / Rood  |
| 12  | groen / wit   |
| 13  | bruin / groen |
| 14  | Geel / wit    |
| 15  | bruin / Geel  |
| 16  | grijs / wit   |
| 17  | bruin / grijs |
| 18  | roze / wit    |
| 19  | bruin / roze  |
| 20  | blauw / wit   |



Elektrische aansluiting

| Pin | Aderkleuren   |
|-----|---------------|
| 21  | blauw / bruin |
| 22  | Rood / wit    |
| 23  | bruin / Rood  |
| 24  | wit / zwart   |
| 25  | bruin / zwart |
| 26  | Geel / grijs  |
| 27  | groen / roze  |
| 28  | -             |
| 29  | blauw         |
| 30  | grijs / groen |

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|