

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50132911

REF 7-A-15-30 SET

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	500個
適している	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

機械の仕様

外形	丸形
取り付け寸法 厚み	0.2 mm
取り付け寸法 直径	31 mm
反射面の直径	15 mm
極性変更	いいえ
検出面の素材	マイクロトリプル
正味重量	173 g
取り付けの種類	自己粘着
リフレクタの種類	反射フィルム

周囲データ

周囲温度、動作時	-35 ... 45 °C
加工温度	15 ... 22 °C

分類

関税分類番号	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467