

Technisch gegevensblad Modulaire aansluitmodule

Art.-nr.: 50114369

MA 100

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MA 100
Geschikt voor	BCL 300i BCL 301i

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	18 ... 30 V, DC

Interface

Type	RS 232, RS 485
------	----------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	BUS IN BUS OUT Data-interface PWR / SW IN / OUT Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	19 -polig

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	380 g
Kleur behuizing	Rood

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	BUS IN BUS OUT Data-interface PWR / SW IN / OUT Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	19 -polig

Klem

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

Toewijzing

Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

Toebehoren

Aansluittechniek - adapters

Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
50110240	KB 500-3000-Y	Adapterkabel	Geschikt voor interface: RS 485 Kabellengte: 3.000 mm

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.