

Technisch gegevensblad Verdeler

Art.-nr.: 50130593

MD 7XXP-11-68IO3-12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Ingangen

Schakelement PNP

Prestatiegegevens

Somstroom 1,5 A

Ingangsgegevenslogica

Nominale ingangsspanning U_N 24 V DC

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting Ronde stekker

Functie Verbinding met besturing

Schroefdraadmaat M12

Aantal polen 12 -polig

Codering A-gecodeerd

Type male

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen 6 St.

Schroefdraadmaat M8

Aantal polen 3 -polig

Codering A-gecodeerd

Type female

Materiaal Kunststof

Materiaal afdichting O-ring TPU

Materiaal contacten verguld

Bedrijfsstroom per contact 1,5 A

Mechanische gegevens

Bouwvorm hoekig

Afmeting (b x h x l) 30 mm x 31,5 mm x 104 mm

Materiaal behuizing Kunststof

Nettogewicht 111 g

Aanhaalmoment bout 0 N·m

Bediening en display

Type weergave LED

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

IP 65

Goedkeuringen c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585


ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585


Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting


Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	Insteeklocatie 1-10 / contact 1	bruin
2	Insteeklocatie 1-10 / contact 3	blauw
3	Insteeklocatie 1 / contact 4	wit
4	Insteeklocatie 2 / contact 4	groen
5	Insteeklocatie 5 / contact 4	roze
6	Insteeklocatie 3 / contact 4	Geel
7	Insteeklocatie 7 / contact 4	zwart
8	Insteeklocatie 4 / contact 4	grijs
9	Insteeklocatie 6 / contact 4	Rood
10	Insteeklocatie 8 / contact 4	violet
11	Insteeklocatie 9 / contact 4	grijs / roze
12	Insteeklocatie 10 / contact 4	blauw / Rood



Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+	bruin
3	-	blauw
4	S1	zie bovenstaande tabel



Bedradingsschema's



Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR
				

Toebehoren

Aansluittechniek - connectors

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132254	D M12A-12P	Connector	Aansluiting: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134479	CAP M8K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M8 Materiaal: Kunststof

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.