




## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Geschikt voor           | HS 65x8 |
| Geschikt voor interface | RS 232  |

Aansluiting

Aansluiting 1

|                    |      |
|--------------------|------|
| Type aansluiting   | RJ41 |
| Ronde stekker, LED | Nee  |

Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

Kabeleigenschappen

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Aantal aders              | 6 St.        |
| Kleur mantel              | grijs        |
| Afgeschermd               | Ja           |
| Kabeluitvoering           | Spiraalkabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 5 mm         |
| Kabellengte               | 2.800 mm     |
| Materiaal mantel          | TPE          |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee          |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                    |      |
|--------------------|------|
| Type aansluiting   | RJ41 |
| Ronde stekker, LED | Nee  |

Pin      Pintoewijzing

|    |             |
|----|-------------|
| 1  | Afscherming |
| 2  | n.c.        |
| 3  | GND         |
| 4  | TXD         |
| 5  | RxD         |
| 6  | CTS         |
| 7  | +5 V DC     |
| 8  | RTS         |
| 9  | n.c.        |
| 10 | n.c.        |



Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

Elektrische aansluiting



| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | n.c.          |
| 2   | TXD           |
| 3   | RxD           |
| 4   | n.c.          |
| 5   | GND           |
| 6   | DTR           |
| 7   | CTS           |
| 8   | RTS           |
| 9   | V+            |

