


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50114521

KB USB-1 IT190x

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
	Mobiele barcodelezer serie IT 1300
Geschikt voor interface	USB

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	RJ41
Ronde stekker, LED	Nee
Aansluiting 2	
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 1.1 standard-A
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	4 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	glad
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie


Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
Ronde stekker, LED	Nee

Pin	Pintoewijzing
1	Afscherming
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 1.1 standard-A

Pin	Pintoewijzing
1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

