

## Technisch gegevensblad

### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50129783

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Applicatie              | Olie-/smeermiddelbestendig |
| Geschikt voor interface | CANopen                    |
|                         | DeviceNet                  |

Aansluiting

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aansluiting 1             |                  |
| Type aansluiting          | Ronde stekker    |
| Schroefdraadmaat          | M12              |
| Type                      | female           |
| Aantal polen              | 5 -polig         |
| Codering                  | A-gecodeerd      |
| Uitvoering                | axiaal           |
| Ronde stekker, LED        | Nee              |
| Aansluiting 2             |                  |
| Type aansluiting          | Ronde stekker    |
| Schroefdraadmaat          | M12              |
| Type                      | male             |
| Aantal polen              | 5 -polig         |
| Codering                  | A-gecodeerd      |
| Uitvoering                | axiaal           |
| Kabeleigenschappen        |                  |
| Aantal aders              | 4 St.            |
| Kleur mantel              | violet           |
| Afgeschermd               | Ja               |
| Siliconenvrij             | Ja               |
| Kabeluitvoering           | Verbindingskabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 7 mm             |
| Kabellengte               | 20.000 mm        |
| Materiaal mantel          | PUR              |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee              |

Mechanische gegevens

|               |       |
|---------------|-------|
| Sleutelwijdte | 13 mm |
|---------------|-------|

Bediening en display

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M12           |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 5 -polig      |
| Codering           | A-gecodeerd   |
| Uitvoering         | axiaal        |
| Ronde stekker, LED | Nee           |

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

Bedradingsschema's

