

Teknik veri sayfası

RFID yazma/okuma sistemi

Ürün no.: 50150662

RDH 242 00



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Diğer bilgiler



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	RDH 200
Çalışma frekansı	13,56 MHz

İşlevler

İşlevler	Ayarlanabilir işletim modları
	I/O
	LED ekran
	Okuma kapısı kontrolü

Okuma verileri

Yazma-okuma mesafesi, maks.	120 mm
Transponder okunabilir	ISO/IEC 14443A
	ISO/IEC 15693
	NFC Tip 2, 5

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	18 ... 36 V, DC
Güç tüketimi, maks.	2 W
Hafıza erişimi	Oku/yaz

Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1 İşlev	I/O
	IO-Link
	PWR
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	99 mm x 42 mm x 68 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	120 g
Gövde rengi	gümüş
	Kırmızı
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-32 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 85 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 90 %

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
Sertifikasyonlar	EU

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	I/O
	IO-Link
	PWR
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	kırmızı, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	yeşil, sürekli ışık	
	sarı, yanıp sönüyor, 4 Hz	
	sarı, sürekli ışık	
	Kapalı	

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Diğer bilgiler

- Okuma alanındaki metal, duruma göre çalışma mesafesini açıkça kısaltır.