

Technisch gegevensblad

Barcodeband

Art.-nr.: 50147192

BCT G40 H47 L050

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|---------------|---|
| Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i |
|---------------|---|

Mechanische gegevens

| | |
|--|---|
| Afmeting (h x l) | 47 mm x 50.000 mm |
| Rastermaat | 40 mm |
| Mechanische eigenschappen | bepakt chemaliënbestendig |
| | krasvast |
| | onder bepaalde voorwaarden UV-bestendig |
| | veegvast |
| | vochtbestendigheid |
| Lijm | Acrylaatlijm |
| Lijmdikte | 0,035 mm |
| Productieproces | Digitaal drukwerk |
| Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) | Dieselolie |
| | Testbenzine |
| | Trafo-olie |
| Uitharding | 24 h |
| Oppervlaktebescherming | Transparant polypropeen-laminaat |

Omgevingsgegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -29 ... 93 °C |
| Verwerkingstemperatuur | 0 ... 45 °C |
| Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 10 ... 25 °C |
| Bestendigheid | Luchtvochtigheid |
| | UV-licht |
| | Zoutsporenevel (150 h/5 %) |
| Aard van de ondergrond | droog |
| | glad |
| | schoon |
| | vetvrij |

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |