

## Technisch gegevensblad

### Barcodeband

Art.-nr.: 50147198

BCT G40 H47 L110

#### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
---------------	---

### Mechanische gegevens

Afmeting (h x l)	47 mm x 110.000 mm
Rastermaat	40 mm
Mechanische eigenschappen	beperkt chemicaliënbestendig krasvast onder bepaalde voorwaarden UV-bestendig veegvast vochtbestendigheid
Lijm	Acrylaatlijm
Lijmdikte	0,035 mm
Productieproces	Digitaal drukwerk
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)	Dieselolie Testbenzine Trafo-olie
Uitharding	24 h
Oppervlaktebescherming	Transparant polyproppeen-laminaat

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-29 ... 93 °C
Verwerkingstemperatuur	0 ... 45 °C
Aanbevolen verwerkingstemperatuur	10 ... 25 °C
Bestendigheid	Luchtvochtigheid UV-licht Zoutspoeinevel (150 h/5 %)
Aard van de ondergrond	droog glad schoon vetvrij

### Classificatie

Douanetariefnummer	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015