

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50107726

KB USB A - USB A

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

适合接口	USB
------	-----

## 连接

## 连接1

类型	USB
圆接头, LED	否
接头类型	USB 2.0标准-A

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 2.0标准-A

## 电缆性质

导线数量	4 个
护套颜色	灰色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	1,800 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

## 机械参数

净重	40 g
----	------

## 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## 电气连接

## 连接1

类型	USB
圆接头, LED	否
接头类型	USB 2.0标准-A

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 2.0标准-A