

技術データシート

超音波センサ

製品番号: 50108997

DB 18 UP.1-40,2500

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	18
物理的原理	超音波

光学の仕様

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	2,500 mm
ネジ寸	M8
素材	金属
極数	3 -極

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	18 mm x 40 mm
ネジ寸	M18 x 1 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	真鍮ニッケルメッキ
正味重量	30 g

認証

保護等級	IP 65
------	-------

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272801
ECLASS 8.0	27272801
ECLASS 9.0	27272890
ECLASS 10.0	27272801
ECLASS 11.0	27272801
ECLASS 12.0	27272801
ECLASS 13.0	27272801
ECLASS 14.0	27272801
ECLASS 15.0	27272801
ECLASS 16.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001847
ETIM 8.0	EC001847
ETIM 9.0	EC001847
ETIM 10.0	EC001847
UNSPSC 26.08	41111960

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	2,500 mm
ネジ寸	M8
素材	金属
極数	3 -極
モデル	軸方向