

Folha de dados técnicos


Cabo adaptador

N.º do art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	Ethernet
-------------------------	----------

Interface

Ethernet

Velocidade de transmissão	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
---------------------------	------------------------------------

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ45
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 3.0 Standard-A

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Cor da carcaça	Branco

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 70 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 20
Certificações	FCC
	RoHS

Software

Requisitos do sistema	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
-----------------------	--

Classificação

Número da pauta aduaneira	85176200
eCl@ss 5.1.4	27069190
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ45
-----------------	------

Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 3.0 Standard-A