

Teknik veri sayfası


Adaptör kablosu

Ürün no.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

Arayüz

Ethernet

Transfer hızı 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Bağlantı

Bağlantı sayısı 2 Adet

Bağlantı 1

Bağlantı türü RJ45

Tasarım aksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 3.0 Standart-A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ebatlar (G x Y x U) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Gövde rengi beyaz

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C

Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 20

Sertifikasyonlar FCC

RoHS

Yazılım

Sistem gereksinimleri Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85176200

eCl@ss 5.1.4 27069190

eCl@ss 8.0 27069190

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27060313

eCl@ss 11.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü RJ45

Bağlantı 2

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 3.0 Standart-A