

Hoja técnica


Cable adaptador

Código: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz Ethernet

Interfaz

Ethernet

Velocidad de transmisión 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Conexión

Número de conexiones 2 Unidad(es)

Conexión 1

Tipo de conexión RJ45

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión USB

Tipo de conector USB 3.0 Standard-A

Datos mecánicos

Diseño Cúbico

Dimensiones (An x Al x L) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Color de carcasa Blanco

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C

Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C

Certificaciones

Índice de protección IP 20

Certificaciones FCC

RoHS

Software

Requerimientos del sistema Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

Clasificación

Número de arancel 85176200

eCl@ss 5.1.4 27069190

eCl@ss 8.0 27069190

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27060313

eCl@ss 11.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión RJ45

Conexión 2

Tipo de conexión USB

Tipo de conector USB 3.0 Standard-A