

## 技术数据表

## 反射器

配件编号: 50120011

BTU 934M-D10-90

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

|             |               |
|-------------|---------------|
| 基础数据        |               |
| 适用于产品组      | 开关传感器，方形      |
| 适合          | PRK 镜反射型光电传感器 |
| 预装在         | 反射器 TKS 30x46 |
| 机械参数        |               |
| 反射面高度       | 30 mm         |
| 反射面宽度       | 46 mm         |
| 杆径          | 10 mm         |
| 反射板材料       | 塑料            |
| 标准名称，金属安装设备 | 钢制，镀锌         |
|             | 铝             |
| 安装设备设计      | 安装系统          |
| 设备侧固定件类型    | 板-金属座         |
|             | 适于10mm杆       |
| 设备紧固类型      | 预装的反射器        |
| 安装设备类型      | 可夹紧           |
|             | 旋转，360        |
|             | 转动            |
| 安装设备材料      | 金属            |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 环境数据         |               |
| 环境温度，工作      | -40 ... 70 °C |
| 分类           |               |
| 税率编号         | 83024900      |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203      |
| ECLASS 8.0   | 27279203      |
| ECLASS 9.0   | 27273701      |
| ECLASS 10.0  | 27273601      |
| ECLASS 11.0  | 27273601      |
| ECLASS 12.0  | 27273601      |
| ECLASS 13.0  | 27273601      |
| ECLASS 14.0  | 27273601      |
| ETIM 5.0     | EC002467      |
| ETIM 6.0     | EC002467      |
| ETIM 7.0     | EC002467      |
| ETIM 8.0     | EC002467      |
| ETIM 9.0     | EC002467      |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

