

## Teknik veri sayfası

### Set emniyet sensörü alıcı

Ürün no.: 426539

MLD530-R2LM-UDC-900-S2

#### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun verici
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Set bundan oluşur

|                                                                                   | Sayı | Ürün no. | Adı         | Ürün                                          | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1    | 66565100 | MLD530-R2LM | Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı | Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi, Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı<br>Işın sayısı: 2 Adet<br>Işın uzaklığı: 500 mm<br>Tepki verme süresi: 50 ms<br>Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 8 kutuplu |
|                                                                                   | 1    | 549855   | UDC-900-S2  | Cihaz kolonu                                  | Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön<br>Ayaksız kolon yüksekliği: 840 mm                                                                                                             |

## Teknik veriler

## Temel veriler

|            |         |
|------------|---------|
| Seri       | MLD-UDC |
| Cihaz türü | Alıcı   |

## Özel versiyon

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi<br>Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## İşlevler

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlevler                                     | dizi kontrollü 2 sensör susturması<br>İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı<br>Kablolama ile konfigürasyon<br>Kısmi susturma<br>Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir<br>Start/restart kilidi (RES)<br>Susturma zaman aşımı uzatması<br>Susturmayı aktifleştirme işlevi<br>zaman kontrollü 2 sensör susturması |
| Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entegre ışıklı susturma göstergesi           | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entegre durum göstergesi                     | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Karakteristik parametreler

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tip                            | 4, IEC/EN 61496           |
| SIL                            | 3, IEC 61508              |
| SILCL                          | 3, IEC/EN 62061           |
| Performans Düzeyi (PL)         | e, EN ISO 13849-1         |
| PFH <sub>D</sub>               | 6,6E-09 Saatte            |
| Kullanım süresi T <sub>M</sub> | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori                       | 4, EN ISO 13849           |

## Optik veriler

|               |        |
|---------------|--------|
| Işın sayısı   | 2 Adet |
| Işın uzaklığı | 500 mm |

## Mekanik bilgiler

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Net ağırlık              | 5.525 g |
| cihaz kolonlu            | Evet    |
| Ayaksız kolon yüksekliği | 900 mm  |

## Sertifikalar

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4          | 27272703 |
| ECLASS 8.0            | 27272703 |
| ECLASS 9.0            | 27272703 |
| ECLASS 10.0           | 27272703 |
| ECLASS 11.0           | 27272703 |
| ECLASS 12.0           | 27272703 |
| ECLASS 13.0           | 27272703 |
| ECLASS 14.0           | 27272703 |
| ECLASS 15.0           | 27272703 |
| ECLASS 16.0           | 27272703 |
| ETIM 5.0              | EC001832 |
| ETIM 6.0              | EC001832 |
| ETIM 7.0              | EC001832 |
| ETIM 8.0              | EC001832 |
| ETIM 9.0              | EC001832 |
| ETIM 10.0             | EC001832 |
| UNSPSC 26.08          | 32151804 |

## Uygun verici

|                                                                                   | Ürün no. | Adı                   | Ürün                       | Tanım                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 426303   | MLD500-T2L-UDC-900-S2 | Set emniyet sensörü verici | Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı<br>Çalışma mesafesi: 0,5 ... 50 m<br>Işın sayısı: 2 Adet<br>Işın uzaklığı: 500 mm |

## Aksesuarlar

### Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

|                                                                                                                                                                        | Ürün no. | Adı                | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağ/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu<br>Yuvarlak konnektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korunmalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

#### Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.