

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 548361

CB-M12-1000-5GF/GM

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

## 기본 데이터

|        |          |
|--------|----------|
| 어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
|--------|----------|

## 연결

## 연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 액시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |
| 접점당 동작전류    | 4 A    |
| 잠금 장치       | 나사 연결  |

## 연결 2

|          |        |
|----------|--------|
| 연결부 종류   | 원형 커넥터 |
| 나사 크기    | M12    |
| 유형       | Male   |
| 핀 개수     | 5 핀    |
| 엔코딩      | A-코딩됨  |
| 버전       | 액시얼    |
| 접점당 동작전류 | 4 A    |

## 케이블 특성

|            |  |
|------------|--|
| 와이어 개수     | 5 개수   |
| 와이어 단면     | 0.5 mm <sup>2</sup>                                |
| 덮개 색상      | 흑색   |
| 차폐됨        | 아니요  |
| 케이블 모델     | 상호접속 케이블   |
| 케이블 직경(외경) | 5.4 mm   |
| 케이블 길이     | 1,000 mm   |
| 와이어 재료     | 구리   |
| 덮개 재료      | PUR  |
| 드래그 체인 적합성 | 예  |
| 트래버스 측량    | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s <sup>2</sup> 에서 최대 3.3m/s |

## 환경 데이터

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -25 ... 80 °C |
|--------------------|---------------|

## 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

## 전기 연결

## 연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 액시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |
| 접점당 동작전류    | 4 A    |
| 잠금 장치       | 나사 연결  |

## 전기 연결

### 연결 2

|          |        |
|----------|--------|
| 연결부 종류   | 원형 커넥터 |
| 나사 크기    | M12    |
| 유형       | Male   |
| 핀 개수     | 5 핀    |
| 엔코딩      | A-코딩됨  |
| 버전       | 액시얼    |
| 접점당 동작전류 | 4 A    |