

## Technisch gegevensblad

### Aansluitdeel

Art.-nr.: 50136698

NTS 2



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

Technische gegevens

Aansluiting

|                  |      |
|------------------|------|
| Aansluiting 1    |      |
| Type aansluiting | Klem |

Mechanische gegevens

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 102 mm x 42 mm x 228 mm |
| Materiaal behuizing  | Kunststof               |
| Behuizing kunststof  | ABS                     |
| Nettogewicht         | 365 g                   |
| Kleur behuizing      | zwart                   |

Bediening en display

|               |               |
|---------------|---------------|
| Type weergave | akoestisch    |
|               | LED-indicatie |

Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag  | -30 ... 70 °C |

Certificeringen


|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Beschermingsgraad | II    |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| ECLASS 5.1.4       | 27270990 |
| ECLASS 8.0         | 27270990 |
| ECLASS 9.0         | 27379201 |
| ECLASS 10.0        | 27270992 |
| ECLASS 11.0        | 27270992 |
| ECLASS 12.0        | 27270992 |
| ECLASS 13.0        | 27270992 |
| ECLASS 14.0        | 27270992 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Activeringsuitgang   |
|                  | Signaal IN           |
|                  | Spanningsvoorziening |
|                  | Waarschuwingssingang |
| Type aansluiting | Klem                 |
| Aantal polen     | 6 -polig             |

## Elektrische aansluiting

| Klem | Toewijzing |
|------|------------|
| 1    | VIN        |
| 2    | GND        |
| 3    | OUT 1      |
| 4    | OUT 2      |
| 5    | OUT WARN   |
| 6    | OUT V      |

## Toebehoren

## Voedingsadapters

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming  | Artikel         | Beschrijving                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50110748 | NT 24-24W | Voedingsadapter | Type netdeel: Stekkernetdeel<br>Uitgang: 24 V DC, 1 A<br>Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz |

## Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.