

Teknik veri sayfası

Çift yaprak kontrolü güçlendirici

Ürün no.: 50106807

VDB 14B/2

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	14
Fiziksel prensip	kapasitif
	Ultrasonik
Uygulama	Çift yaprak kontrolü

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	7 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
-----	----------------------------

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, NPN
---------------------	-----------------

Anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, NPN
---------------------	-----------------

Anahtarlama çıkışı 3

Anahtarlama elemanı	Transistör, NPN
---------------------	-----------------

Anahtarlama çıkışı 4

Anahtarlama elemanı	Transistör, NPN
---------------------	-----------------

Zaman davranışı

Anahtarlama frekansı	200 Hz
----------------------	--------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
---------------	-------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum
Net ağırlık	450 g

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
---------------	-------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Kutup sayısı	3 kutuplu

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Kutup sayısı	5 kutuplu

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
---------------	-----

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 40 °C
-------------------------	-------------

Sertifikalar




Koruma sınıfı	IP 54
Güvenlik sınıfı	III
Geçerli norm	IEC 60947-5-2

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
  	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 26 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.