

Technisch gegevensblad Barcodeband

Art.-nr.: 50149351

BCT G40 H25 L150

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
---------------	---

Mechanische gegevens

Afmeting (h x l)	25 mm x 150.000 mm
Rastermaat	40 mm
Mechanische eigenschappen	beperkt chemicaliënbestendig
	krasvast
	onder bepaalde voorwaarden UV-bestendig
	veegvast
	vochtbestendigheid
Lijm	Acrylaatlijm
Lijmdikte	0,035 mm
Productieproces	Digitaal drukwerk
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)	Dieselolie
	Testbenzine
	Trafo-olie
Uitharding	24 h
Oppervlaktebescherming	Transparant polypropreen-laminaat

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-29 ... 93 °C
Verwerkingstemperatuur	0 ... 45 °C
Aanbevolen verwerkingstemperatuur	10 ... 25 °C
Bestendigheid	Luchtvochtigheid
	UV-licht
	Zoutsproeinevel (150 h/5 %)
Aard van de ondergrond	droog
	glad
	schoon
	vetvrij

Classificatie

Douanetariefnummer	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015