

## Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50148809

MK 3007

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

|               |           |
|---------------|-----------|
| Geschikt voor | BPS 3007i |
|---------------|-----------|

Interface

|      |     |
|------|-----|
| Type | SSI |
|------|-----|

Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
|----------------------|-------|

Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | PWR / SW IN / OUT |
| Type aansluiting | Klem              |
| Aantal polen     | 5 -polig          |

Aansluiting 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Functie          | HOST/BUS IN |
| Type aansluiting | Klem        |
| Aantal polen     | 5 -polig    |

Aansluiting 4

|                  |     |
|------------------|-----|
| Type aansluiting | USB |
|------------------|-----|

Mechanische gegevens



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Bouwworm             | hoekig                    |
| Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Materiaal behuizing  | Metaal                    |
| Behuizing metaal     | Aluminiumspuitgietwerk    |
| Nettogewicht         | 186 g                     |
| Kleur behuizing      | Rood                      |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4       | 27280190 |
| ECLASS 8.0         | 27280190 |
| ECLASS 9.0         | 27279090 |
| ECLASS 10.0        | 27280192 |
| ECLASS 11.0        | 27280191 |
| ECLASS 12.0        | 27280191 |
| ECLASS 13.0        | 27280191 |
| ECLASS 14.0        | 27280191 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | PWR / SW IN / OUT |
| Type aansluiting | Klem              |
| Kabelwartel      | M16               |
| Aantal polen     | 5 -polig          |

Elektrische aansluiting

| Klem | Toewijzing |
|------|------------|
| 1    | SWIO 2     |
| 2    | SWIO 1     |
| 3    | VIN        |
| 4    | GNDIN      |
| 5    | FE         |

Aansluiting 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Functie          | HOST/BUS IN |
| Type aansluiting | Klem        |
| Kabelwartel      | M16         |
| Aantal polen     | 5 -polig    |

| Klem | Toewijzing |
|------|------------|
| 1    | DATA+      |
| 2    | DATA-      |
| 3    | n.c.       |
| 4    | CLK-       |
| 5    | CLK+       |

Aansluiting 4

|                  |     |
|------------------|-----|
| Type aansluiting | USB |
|------------------|-----|