

## Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50040098

KD 01-5-SA

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Nominale bedrijfsstroom                 | 4.000 mA |
| Nominale spanning (DIN EN 60664-1)      | 60 V     |
| Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 1.500 V  |

Aansluiting

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Aantal aansluitingen    | 1 St.         |
| Aansluiting 1           |               |
| Type aansluiting        | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat        | M12           |
| Type                    | male          |
| Materiaal               | Metaal        |
| Materiaal greepgedeelte | Metaal        |
| Aantal polen            | 5 -polig      |
| Codering                | A-gecodeerd   |
| Uitvoering              | axiaal        |
| Vergrendeling           | Wartel        |
| Aansluiting 2           |               |
| Type aansluiting        | Schroefklem   |
| Kabeleigenschappen      |               |
| Aansluitdoorsneden      | 1 x 0,75 mm²  |
| AWG                     | 18            |
| Afgeschermd             | Ja            |

Mechanische gegevens

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Sleutelwijdte      | 18 mm      |
| Insteekcycli, max. | > 50       |
| Max. kabeldoorvoer | 6 ... 8 mm |

Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
|------------------------------|---------------|

Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen     | UL    |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440102 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27440102 |
| ECLASS 11.0        | 27440102 |
| ECLASS 12.0        | 27440116 |
| ECLASS 13.0        | 27440116 |
| ECLASS 14.0        | 27440116 |
| ETIM 5.0           | EC002635 |
| ETIM 6.0           | EC002635 |
| ETIM 7.0           | EC002635 |
| ETIM 8.0           | EC002635 |
| ETIM 9.0           | EC002635 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat        | M12           |
| Type                    | male          |
| Materiaal               | Metaal        |
| Materiaal greepgedeelte | Metaal        |
| Aantal polen            | 5 -polig      |
| Codering                | A-gecodeerd   |
| Uitvoering              | axiaal        |
| Vergrendeling           | Wartel        |

Aansluiting 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Type aansluiting | Schroefklem |
|------------------|-------------|