

Technisch gegevensblad

Bevestigingseenheid

Art.-nr.: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	Bevestigingseenheid AC-ABF70.INV
	Klembevestiging
	Montageplaat
Geschikt voor	Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300
	Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300

Functies

Functies	Resetknop verlicht
	Resetten van start-/herstartblokkering
	Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
Resetknop	Ja
LED-signaallamp	Ja

Elektrische gegevens

Schakelstroom door taster	1 ... 1.000 mA
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Aansluiting 1	
Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	5.000 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Aansluiting 2	
Functie	Verbinding met PLC
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	200 mm
Schroefdraadmaat	M12
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Behuizing kunststof	glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Kleur behuizing	grijs
	zwart
Type bevestiging	Montageplaat

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K
Beschermingsgraad	III

Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Functie	Verbinding met PLC
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	200 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd