

Karta danych technicznych

Rozdzielacz podwójny

Nr art.: 50146436

YV U-SDD-25-25-25-X02-S

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Wskazówka dotycząca składania zamówień

Proszę uwzględnić schemat elektryczny w karcie danych

Przylącze

Liczba przylączy

3 Piece(s)

Przylącze 1

Rodzaj przylącza

Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu

M12

Typ

female

Liczba pinów

5 -pin

Kodowanie

Z kodowaniem A

Wersja

osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza

Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu

M12

Typ

female

Liczba pinów

5 -pin

Kodowanie

Z kodowaniem A

Wersja

osiowy

Przylącze 3

Rodzaj przylącza

Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu

M12

Typ

male

Liczba pinów

5 -pin

Kodowanie

Z kodowaniem A

Wersja

osiowy

Właściwości przewodu

Ekranowane

Nie

Dane mechaniczne

Konstrukcja

prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.)

32 mm x 15 mm x 45 mm

Rozstaw klucza

13 mm

Masa netto

24 g

Kolor obudowy

czarny

Materiał

PUR

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

-25 ... 85 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony




IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900


Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Rysunki wymiarowe

Schemat elektryczny



- a Przyłącze 3, wtyczka M12
- b Przyłącze 1, gniazdo elektryczne M12
- c Przyłącze 2, gniazdo elektryczne M12

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przylącze elektryczne

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50132266	TT-Set 0,6-13	Narzędzie	Rodzaj: Klucz dynamometryczny Rozstaw klucza: 13 mm Moment obrotowy: 0,6 N·m Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.