

Karta danych technicznych

Element zaciskowy

Nr art.: 50111498

MC 008K-LS

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

| | |
|---------------------------------|---|
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, cylindryczne |
| Przeznaczony dla | Czujniki o konstrukcji M8 Czujniki serii 208 |

Dane mechaniczne

| | |
|---|-------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna | 8 mm |
| Chemiczne oznaczenie elementów mocujących z tworzywa sztucznego | Poliamid (PA 66) |
| Wersja elementu mocującego | Uchwyty zaciskowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany z ogranicznikiem końcowym |
| Rodzaj elementu mocującego | szttywne |
| Materiał elementu mocującego | Tworzywo sztuczne |

Klasyfikacja

| | |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

Parametry otoczenia

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

