

## Karta danych technicznych

### Etykieta z marką

Nr art.: 50144238

BCB G40 H47 ML C

#### Treść

- Dane techniczne
- Kod artykułu



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane mechaniczne

|                                                  |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar (H x L)                                   | 47 mm x 40 mm                                                                                                                                               |
| Wymiar rastra                                    | 40 mm                                                                                                                                                       |
| Kodowanie                                        | CC1                                                                                                                                                         |
| Właściwości mechaniczne                          | odporny na promienie UV<br>odporny na wilgoć<br>odporny na wycieranie<br>odporny na zadrapania<br>z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów |
| Klej                                             | Klej akrylowy                                                                                                                                               |
| Grubość warstwy kleju                            | 0,1 mm                                                                                                                                                      |
| Procedura produkcji                              | Zestaw foto                                                                                                                                                 |
| Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) | Benzyna testowa<br>Heptan<br>Olej napędowy<br>Olej transformatorowy                                                                                         |
| Twardnienie                                      | 72 h                                                                                                                                                        |
| Ochrona powierzchni                              | Poliester, matowy                                                                                                                                           |

## Parametry otoczenia

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 120 °C                                    |
| Temperatura obróbki                 | 0 ... 45 °C                                       |
| Zalecana temperatura obróbki        | 10 ... 25 °C                                      |
| Odporność                           | Mgła solna (150 h/5%)<br>Światło UV<br>Wilgotność |
| Odporność temperaturowa             | -40 ... 120 °C                                    |
| Właściwości podłoża                 | czysty<br>czysty od smarów<br>gładki<br>suchy     |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4        | 27280190 |
| ECLASS 8.0          | 27280190 |
| ECLASS 9.0          | 27280192 |
| ECLASS 10.0         | 27280192 |
| ECLASS 11.0         | 27280192 |
| ECLASS 12.0         | 27280192 |
| ECLASS 13.0         | 27280192 |
| ECLASS 14.0         | 27280192 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |

## Kod artykułu

Oznaczenie artykułu: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

## BCB Taśma z kodami kreskowymi

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | <b>Seria</b><br>BCB: taśma z kodami kreskowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AAA  | <b>Siatka/wymiar siatki</b><br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BBB  | <b>Wysokość taśmy/wysokość niestandardowa</b><br>H25: wysokość 25 mm<br>H47: wysokość 47 mm<br>SH1: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 20 – 32 mm<br>SH2: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 33 – 47 mm<br>SH3: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 48 – 70 mm<br>SH4: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 71 – 140 mm |
| CCCC | <b>Długość taśmy/długość niestandardowa</b><br>Lxxx: długość taśmy w mm<br>SL: długość niestandardowa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DDDD | <b>Opcje</b><br>TWIN: Dwie identycznie zadrukowane taśmy<br>MVS: Measurement Value Switch (kolor czerwony)<br>MVO: Measurement Value Zero (kolor żółty)<br>ML: etykieta z marką<br>RW: Reverse Winding (zmieniony kierunek uzwojenia, najmniejsza wartość pozycji znajduje się wewnątrz na rdzeniu)<br>RK: Repair Kit (taśma naprawcza)                          |

## Kod artykułu

**BCB**

**Taśma z kodami kreskowymi**

**E**

**Wersja wg specyfikacji klienta**

A: Codeinhalt ML = AA1 kolor czerwony  
B: Codeinhalt ML = BB1 kolor czerwony  
C: Codeinhalt ML = CC1 kolor czerwony  
D: Codeinhalt ML = DD1 kolor czerwony  
E: Codeinhalt ML = EE1 kolor czerwony  
F: Codeinhalt ML = FF1 kolor czerwony  
G: Codeinhalt ML = CC1 kolor czerwony

### Wskazówka



Lista ze wszystkimi dostępnymi typami urządzeń znajduje się na stronie internetowej Leuze [www.leuze.com](http://www.leuze.com).