

Karta danych technicznych


Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
-----------	----------------------------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	PUR
Liczba pinów	16 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Właściwości przewodu

Liczba żył	16 Piece(s)
Przekrój żyły	Napięcie: 2 x 1 mm ² / sygnał: 14 x 0,14 mm ²
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnętrzna)	7,5 mm
Długość przewodu	50.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Izolacja żył	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Dane mechaniczne

Promień gięcia ułożenie na stałe, min.	min. 6 x średnica przewodu
--	----------------------------

Obsługa i wskazanie

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe	0 ... 80 °C
--	-------------

Certyfikaty

Dopuszczenia	RoHS
--------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	PUR
Liczba pinów	16 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

Pin

Kolor żyły

1	Biały
2	brązowy
3	zielony
4	żółty
5	szary
6	różowy
7	niebieski
8	czerwony
9	czarny
10	fioletowy



Przylącze elektryczne

Pin	Kolor żyły
11	różowy / szary
12	czerwony / niebieski
13	Biały / zielony
14	brązowy / zielony
15	Biały / żółty
16	brązowy / żółty

Przylącze 2

Rodzaj przyłącza	otwarty koniec
------------------	----------------