

Karta danych technicznych Taśma z kodami kreskowymi

Nr art.: 50147200

BCT G40 H47 L130

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Klasyfikacja

Dane podstawowe	
Przeznaczony dla	System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i
Dane mechaniczne	
Wymiar (H x L)	47 mm x 130.000 mm
Wymiar rastra	40 mm
Właściwości mechaniczne	odporny na wilgoć
	odporny na wycieranie
	odporny na zadrapania
	Warunkowo odporny na promienie UV z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów
Klej	Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju	0,035 mm
Procedura produkcji	Druk cyfrowy
Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h)	Benzyna testowa
	Olej napędowy
	Olej transformatorowy
Twardnienie	24 h
Ochrona powierzchni	Przezroczysty laminat polipropylenowy

Numer taryfy celnej	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Parametry otoczenia	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-29 ... 93 °C
Temperatura obróbki	0 ... 45 °C
Zalecana temperatura obróbki	10 ... 25 °C
Odporność	Mgła solna (150 h/5%)
	Światło UV
	Wilgotność powietrza
Właściwości podłoża	czysty
	czysty od smarów
	gładki
	suchy