

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50143459

KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu	USB

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Micro-B
Właściwości przewodu	
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Nie
Wersja przewodu	Kabel łączący
Długość przewodu	1.800 mm
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	40 g
------------	------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Micro-B