

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50154368

KB 4AC1 030



内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接

图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

应用	耐油/润滑剂
适合接口	RS 232

### 电气数据

性能数据	
工作电压	30 V AC/DC

### 连接

连接1	
类型	JST ZHR
引脚数	4 个引脚
圆接头, LED	否
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	4 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	3.95 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	是

### 机械参数

净重	99 g
弯曲循环	5,000,000 个


### 操作和显示

### 分类

税率编号	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



## 电气连接

### 连接1

类型	JST ZHR
引脚数	4 个引脚
圆接头, LED	否

### 连接2

类型	开口端
----	-----