

Karta danych technicznych

Jednostka potwierdzająca

Nr art.: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

zawarty	Jednostka potwierdzająca AC-ABF70. INV
	Mocowanie zaciskowe
	Płyta montażowa
Przeznaczony dla	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300

Funkcje

Funkcje	Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
	Podświetlany przycisk resetowania
	Resetowanie blokady uruchomienia/ ponownego uruchomienia
Przyciski resetowania	Tak
Sygnalizator świetlny LED	Tak

Dane elektryczne

Prąd przełączający przez przycisk	1 ... 1.000 mA
Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylącze 1	
Funkcja	Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	5.000 mm
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Przylącze 2	
Funkcja	Połączenie z PLC
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	200 mm
Rozmiar gwintu	M12
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	5.000 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego	wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Kolor obudowy	czarny
	szary
Rodzaj mocowania	Płyta montażowa

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
	IP 69K
Klasa ochrony	III

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Przylącze elektryczne

Przylącze 2

Funkcja	Połączenie z PLC
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	200 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A