

Scheda tecnica dati

Fissaggio

Cod. art.: 50135263

AC MA200-KB

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Contiene	2 dispositivi di scarico della trazione del cavo con protezione antipiega 2 viti M6 x 10
Idoneo per il gruppo di prodotti	Unità di collegamento
Idoneo per	Unità di collegamento modulari MA 2xxi

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	160 mm x 90 mm x 25 mm
Alloggiamento in metallo	Alluminio
Peso netto	230 g
Colore dell'alloggiamento	Argento
Modello di elemento di fissaggio	Passaggio cavo
Tipo di fissaggio, lato impianto	Avvitabile
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio	Ribaltabile su 180°
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo Plastica
Smorzamento delle vibrazioni	No

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84735080
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

