

Hoja técnica

Actuador

Código: 63001150

MC388-S1-A

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	25 mm x 13 mm x 88 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto	46 g
Color de carcasa	Rojo
Tipo de fijación	Fijación pasante
Distancia a otros sensores magnéticos, mín.	50 mm

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 70 °C
----------------------------------	---------------

Clasificación

Número de arancel	85051990
ECLASS 5.1.4	27279217
ECLASS 8.0	27279217
ECLASS 9.0	27272404
ECLASS 10.0	27272404
ECLASS 11.0	27272404
ECLASS 12.0	27274002
ECLASS 13.0	27274002
ECLASS 14.0	27274002
ECLASS 15.0	27274002
ECLASS 16.0	27274002
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

