

Karta danych technicznych Adapter

Nr art.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000



Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze maks. 50 V AC / 60 V DC

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M8

Typ female

Liczba pinów 4 -pin

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M8

Typ male

Liczba pinów 3 -pin

Wersja osiowy

Właściwości przewodu

Ekranowane Nie

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza 9 mm

Materiał PUR

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M8

Typ female

Liczba pinów 4 -pin

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe


Rozmiar gwintu M8

Typ male

Liczba pinów 3 -pin

Wersja osiowy

Schemat elektryczny



Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50132266	TT-Set 0,6-13	Narzędzie	Rodzaj: Klucz dynamometryczny Rozstaw klucza: 13 mm Moment obrotowy: 0,6 N·m Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C

Wskazówka



Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.