

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü transceiver

Ürün no.: 426537

MLD535-RT3M-UDC-1600-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun yön değiştirici ayna
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

	Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
  	1	520144	AC-SCM7U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınli emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 7 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braket türü: Montaj plakası
	1	66578200	MLD535-RT3M	Çok ışınli emniyet bariyeri transceiver	Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
	1	549853	UDC-1600-S2	Cihaz kolonu	Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınli fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ayaksız kolon yüksekliği: 1.600 mm

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Transceiver

Özel versiyon

Özel versiyon	Entegre ışıklı susturma göstergesi
---------------	------------------------------------

İşlevler

İşlevler	dizi kontrollü 2 sensör susturması İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı Kablolama ile konfigürasyon Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturma zaman aşımı uzatması Susturmayı aktifleştirme işlevi zaman kumandalı 4 sensör susturması
Entegre lazer hizalama yardımı	Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Evet
Entegre durum göstergesi	Evet

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 6 m
MLD-XM03 ile bağlantılı olarak mesafe	0,5 ... 8 m

Optik veriler

Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	7.650 g
cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.600 mm

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Uygun yön değıştirici ayna

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	905068	MLD-M003-UDC-1600-S2	Set emniyet sensörü yön değıştirici aynası	Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Cihaz kolonlu: Evet Ayaksız kolon yüksekliği: 1.600 mm

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağ/a/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişli, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.