

## 技术数据表

### 条码带

配件编号: 50147193

BCT G40 H47 L060

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 基础数据              |                   |
| 适合                | BPS 300i 系列条码定位系统 |
| 机械参数              |                   |
| 尺寸 (高 x 长)        | 47 mm x 60,000 mm |
| 栅格尺寸              | 40 mm             |
| 净重                | 391 g             |
| 机械特性              | 化学性               |
|                   | 取决于紫外线耐受性         |
|                   | 耐刮                |
|                   | 耐擦                |
| 粘合剂               | 耐潮                |
|                   | 丙烯酸盐粘合剂           |
|                   | 粘合剂强度             |
|                   | 0.035 mm          |
| 制造工艺              | 数字印刷              |
| 耐化学性(23°C下超过24 h) | 变压器油              |
|                   | 柴油                |
|                   | 石油溶剂油             |
| 淬火                | 24 h              |
| 表面保护              | 透明聚丙烯复合地板         |

|          |                |
|----------|----------------|
| 环境数据     |                |
| 环境温度, 工作 | -29 ... 93 °C  |
| 处理温度     | 0 ... 45 °C    |
| 建议处理温度   | 10 ... 25 °C   |
| 耐用性      | 喷盐雾(150 h/5 %) |
|          | 空气湿度           |
|          | 紫外光            |
|          | 基本特性           |
|          | 不粘油            |
|          | 光滑             |
|          | 干净             |
|          | 干燥             |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |