

## Folha de dados técnicos


### Suporte de fixação

N.º do art.: 50148135

BT 346M.5-90

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Adequado para o grupo de produtos</b> | Refletores                       |
|  | Sensores de chaveamento, cúbicos |
| <b>Adequado para</b>                     | Espelho reflexivo (M)TKS 40x60   |
|  | Sensores da série 46B            |
|  | Sensores da série 46C            |

### Dados mecânicos

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal</b> | Aço, galvanizado    |
| <b>Peso líquido</b>  | 68 g                |
| <b>Versão do suporte de fixação</b>                          | Montagem do ângulo  |
| <b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>                   | Fixação de passagem |
| <b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>                  | Parafusável         |
| <b>Tipo de suporte de fixação</b>                            | Rígido              |
| <b>Material do suporte de fixação</b>                        | Metal               |

### Classificação

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Número da pauta aduaneira</b> | 73181900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>              | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>                | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>                | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>               | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                  | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                 | EC003015 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>              | 31242100 |

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

