

Teknik veri sayfası Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529610

UM60-1050

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	UM
Tip, kolonlar ve ayna	Yön deęiřtirici ayna

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	25 mm x 68 mm x 1.120 mm
Net ağırlık	2.020 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü	Döner montaj braketi Somun montajı
Sensör için uygundur	Güvenlik ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yükseklięi maks.	1.050 mm
Ayna uzunluęu	1.110 mm


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	70099200
eCl@ss 5.1.4	27279207
eCl@ss 8.0	27279207
eCl@ss 9.0	27273605
eCl@ss 10.0	27273605
eCl@ss 11.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

Ayna




L Uzunluk = 1120 mm
SL Ayna uzunluęu = 1110 mm




Boyutlandırılmıř çizimler

Montaj mesafeleri






BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eğri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

Boyutlandırılmıř çizimler

BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta
B Yanda 45°