

## 技术数据表


### 偏转镜

配件编号: 529603

UM60-300

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

系列	UM
类型, 柱和镜	偏转镜

### 机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	25 mm x 68 mm x 370 mm
净重	800 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	槽式安装 转座
适合于传感器	MLC 500, MLC 300安全光幕
保护区高度至	300 mm
镜长	360 mm


### 分类

税率编号	70099200
eCl@ss 5.1.4	27279207
eCl@ss 8.0	27279207
eCl@ss 9.0	27273605
eCl@ss 10.0	27273605
eCl@ss 11.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

### 镜子




L 长度 = 370 mm


SL 镜长 = 360 mm

## 尺寸图纸

### 安装距离






### 通过标准角件 BT-UM60 安装




- A 侧向
- B 背部
- C 可倾斜调整 (0 - 90°)

## 尺寸图纸

### 通过旋转固定器 BT-SSD 安装



A



B

- A 背部
- B 侧45°