

## Teknik veri sayfası Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 529603

UM60-300

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	UM
Tip, kolonlar ve ayna	Yön deęiřtirici ayna

## Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	25 mm x 68 mm x 370 mm
Net ağırlık	800 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü	Döner montaj braketi Somun montajı
Sensör için uygundur	Güvenlik ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yükseklięi maks.	300 mm
Ayna uzunluęu	360 mm


## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	70099200
eCl@ss 5.1.4	27279207
eCl@ss 8.0	27279207
eCl@ss 9.0	27273605
eCl@ss 10.0	27273605
eCl@ss 11.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467


## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

## Ayna




L Uzunluk = 370 mm  
SL Ayna uzunluęu = 360 mm




## Boyutlandırılmış çizimler

### Montaj mesafeleri






### BT-UM60 standart açılı montaj




- A yandan
- B arka tarafta
- C eęri olarak ayarlanabilir (0 - 90°)

## Boyutlandırılmıř çizimler

### BT-SSD çevirme yuvalı montaj



A



B

- A arka tarafta  
B Yanda 45°