

技术数据表


偏转镜

配件编号: 529606

UM60-600

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	UM
类型, 柱和镜	偏转镜

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	25 mm x 68 mm x 670 mm
净重	1,200 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	槽式安装 转座
适合于传感器	MLC 500, MLC 300安全光幕
保护区高度至	600 mm
镜长	660 mm


分类

税率编号	70099200
eCl@ss 5.1.4	27279207
eCl@ss 8.0	27279207
eCl@ss 9.0	27273605
eCl@ss 10.0	27273605
eCl@ss 11.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

镜子




L 长度 = 670 mm


SL 镜长 = 660 mm

尺寸图纸

安装距离






通过标准角件 BT-UM60 安装




- A 侧向
- B 背部
- C 可倾斜调整 (0 - 90°)

尺寸图纸

通过旋转固定器 BT-SSD 安装



A



B

- A 背部
- B 侧45°