

## Technisch gegevensblad

### Lichtschermsender

Art.-nr.: 50131369

CSL505-T05-195-M8



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Geschikte ontvangers
- Artikelsleutel
- Toebehoren



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Serie            | 505                          |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe          |
| Apparaattype     | Zender                       |
| Applicatie       | Nauwkeurige objectherkenning |

### Speciale uitvoering

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting |
|                     | Kruisstraalscannen       |
|                     | Parallelstraalscannen    |

### Optische gegevens

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Bedrijfsbereik  | 0,3 ... 5 m    |
| Meetveldlengte  | 195 mm         |
| Aantal stralen  | 40 St.         |
| Straalafstand   | 5 mm           |
| Lichtbron       | LED, infrarood |
| Golflengte      | 860 nm         |
| Zendsignaalvorm | gepulst        |

### Meetgegevens

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Minimale objectdiameter | 7,5 mm |
|-------------------------|--------|

### Elektrische gegevens

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging  |
|             | Kortsluitbeveiliging |
|             | Ompoolbeveiliging    |

### Prestatiegegevens

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Voedingsspanning $U_B$ | 18 ... 30 V, DC |
|------------------------|-----------------|

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

### Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Deactiveringsingang  |
|                  | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker        |
| Schroefdraadmaat | M8                   |
| Type             | male                 |
| Materiaal        | Metaal               |
| Aantal polen     | 4 -polig             |
| Codering         | A-gecodeerd          |

### Mechanische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Bouwvorm                  | hoekig                 |
| Afmeting (b x h x l)      | 12 mm x 58 mm x 280 mm |
| Materiaal behuizing       | Metaal                 |
| Behuizing metaal          | Aluminium              |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof              |
| Nettogewicht              | 315 g                  |
| Kleur behuizing           | zilver                 |
| Type bevestiging          | Doorgaande bevestiging |

### Bediening en display

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Type weergave                   | LED               |
| Aantal LED's                    | 1 St.             |
| Type configuratie/parametrering | Software          |
|                                 | via pintoewijzing |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag  | -40 ... 65 °C |

### Certificeringen


|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Beschermingsgraad | III   |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4       | 27270910 |
| ECLASS 8.0         | 27270910 |
| ECLASS 9.0         | 27270910 |
| ECLASS 10.0        | 27270910 |
| ECLASS 11.0        | 27270910 |
| ECLASS 12.0        | 27270910 |
| ECLASS 13.0        | 27270910 |
| ECLASS 14.0        | 27270910 |
| ECLASS 15.0        | 27270910 |
| ECLASS 16.0        | 27270910 |
| ETIM 5.0           | EC002549 |
| ETIM 6.0           | EC002549 |
| ETIM 7.0           | EC002549 |
| ETIM 8.0           | EC002549 |
| ETIM 9.0           | EC002549 |
| ETIM 10.0          | EC002549 |
| UNSPSC 26.08       | 39121528 |

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Deactiveringsingang  |
|                  | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker        |
| Schroefdraadmaat | M8                   |
| Type             | male                 |
| Materiaal        | Metaal               |
| Aantal polen     | 4 -polig             |
| Codering         | A-gecodeerd          |

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | V+            |
| 2   | n.c.          |
| 3   | GND           |
| 4   | IN 1          |



Bediening en display

| LED | Display             | Verklaring         |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1   | Uit                 | Uit                |
|     | rood, permanent aan | Bedrijfsgereedheid |
|     | rood, knipperend    | Storingen          |

## Geschikte ontvangers

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming          | Bedrijfsreikwijdte<br>Reikwijdtegrenzen | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50131312 | CSL505-R05-195-M8 | 0,3 ... 5 m                             | Applicatie: Nauwkeurige objectherkenning<br>Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang,<br>Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Teach-ingang<br>Digitale schakeluitgangen: 2 St.<br>Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, licht/donker omschakelbaar<br>Aansluiting: Ronde stekker, M8, 4 -polig |

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: **CSL505-XXXX-ZZZZ-AA-BBB**

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b>    | <b>Werkingsprincipe</b><br>T: zender<br>R: ontvanger                                       |
| <b>YYY</b>  | <b>Straalafstand</b><br>05: 5 mm<br>12,5: 12,5 mm<br>25: 25 mm<br>50: 50 mm<br>100: 100 mm |
| <b>ZZZZ</b> | <b>Meetveldlengte</b><br>Meetveldlengte [mm], afhankelijk van de straalafstand             |
| <b>AA</b>   | <b>Elektrische aansluiting</b><br>M8: ronde M8-stekkerverbinding, 4-polig (connector)      |

## Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Toebehoren

## Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming          | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | Aansluitkabel | Toepassing: Chemicaliënbestendig<br>Aansluiting 1: Ronde stekker, M8, axiaal, female, 4 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PVC  |
|  | 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | Aansluitkabel | Toepassing: Chemicaliënbestendig<br>Aansluiting 1: Ronde stekker, M8, gebogen, female, 4 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PVC |

## Toebehoren

### Parametreerapparaten

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming         | Artikel | Beschrijving                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|  | 50132069 | CSL505-Interface | Module  | Functies: Configureer- en testapparaat<br>Aansluiting: Sub-D |

#### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.