

## Fiche technique

### Système de montage

Art. n°: 50128379

BTU 460M-D10

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Adapté pour groupe de produits | Lecteurs stationnaires de codes à barres   |
| Adapté pour                    | Capteurs de la série 10                    |
|                                | Capteurs de la série 49C                   |
|                                | Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi |

### Données mécaniques

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué           |
| Poids net                                            | 122 g                  |
| Modèle de pièce de fixation                          | Système de montage     |
| Type de fixation, côté installation                  | Pour barre ronde 10 mm |
| Type de fixation, côté appareil                      | À visser               |
| Type de pièce de fixation                            | Pivotant 360°          |
|                                                      | Réglable               |
| Matériau de la pièce de fixation                     | Métallique             |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |