

技术数据表

辅助透镜

配件编号: 50117781

KL-M04

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同


技术参数

功能	
功能	光斑聚焦
光学数据	
光斑直径 [针对传感器距离]	0.7 mm
焦距	10 mm
机械参数	
净重	4 g
紧固类型	螺旋式

分类	
税率编号	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50117755	KFX-ETA-420	塑料光纤按压按钮	应用领域: 精确物体探测 光束出口: 正面 纤维芯: 单纤维芯 外径: 1.25 mm 光线长度: 2,000 mm 纤维护套材料: PE 铺设: 标准型
	50117756	KFX-ETC-420	塑料光纤按压按钮	应用领域: 一般应用 光束出口: 正面 纤维芯: 多纤维芯, 同轴纤维配列 外径: 1.25 mm 光线长度: 2,000 mm 纤维护套材料: PE 铺设: 标准型
	50117757	KFX-ETD-420	塑料光纤按压按钮	应用领域: 精确物体探测 光束出口: 正面 纤维芯: 单纤维芯 外径: 1.25 mm 光线长度: 2,000 mm 纤维护套材料: PE 铺设: 标准型

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。