

技术数据表

个命令发生器

配件编号: 50149355

CD-B1-Z-C01



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图
- 配件



技术参数

基础数据

| | |
|----|-------------------|
| 类型 | 显示/个命令发生器 (非故障安全) |
|----|-------------------|

功能

| | |
|----|-------------------------------|
| 功能 | 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同 螺旋接头保护 |
|----|-------------------------------|

电气数据

| | |
|-------------|--------------|
| 触点 | 1NO |
| 通过按压按钮的开关电流 | 0 ... 550 mA |
| 最大电流负荷 | 1 A |

性能数据

| | |
|------------|----------------|
| 供电电压 U_b | 24 V, DC, 10 % |
| 额定绝缘电压 | 1.5kV AC/DC |

连接

| | |
|------|-----|
| 接口数量 | 1 个 |
|------|-----|

连接1

| | |
|------|-------|
| 功能 | 触点连接 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |

机械参数

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 40 mm x 40 mm x 128 mm |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 塑料外壳 | 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击 |
| 净重 | 245 g |
| 外壳颜色 | 灰色 |
| 紧固类型 | 壁挂固定件 通孔安装 |
| 进线口类型 | M12 |
| 机械寿命 | 1,000,000 驱动周期, IEC 60947-5-1 |
| 激活类型 | 按压按钮, 蓝色 |
| 扫描仪材料 | 塑料 |

操作和显示

| | |
|------|-----------------|
| 显示类型 | LED 长亮 |
| 操作控制 | 1 个命令发生器 (蓝色按钮) |

环境数据

| | |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -25 ... 70 °C |
| 环境温度, 储藏 | -25 ... 70 °C |

认证


| | |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 65 |
| 安全等级 | III |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1


| | |
|------|-------|
| 功能 | 触点连接 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |

引脚 引脚分配

| | |
|---|-------|
| 1 | NO(1) |
| 2 | NO(1) |
| 3 | LED |
| 4 | n.c. |
| 5 | LED |



接线图



配件

连接技术 - 连接电缆

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132077 | KD U-M12-5A-V1-020 | 连接电缆 | 应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PVC |
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 连接电缆 | 应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC |
|  | 50132080 | KD U-M12-5A-V1-100 | 连接电缆 | 应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PVC |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。