

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50154369

KB 4AC1 050

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232

Elektrik verileri

Güç verileri	
Çalışma voltajı	30 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	JST ZHR konektörü
Kutup sayısı	4 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2	
Bağlantı türü	açık uç

Kablo özellikleri	
İletken sayısı	4 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	3,95 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Evet

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	99 g
Eğilme döngüleri	5.000.000 Adet


Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	JST ZHR konektörü
Kutup sayısı	4 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------