

## Scheda tecnica dati

### Kit supporto

Cod. art.: 424433

BT-2SB05-S

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Contiene                         | 2 BT-SB05-S                                   |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Cortine fotoelettriche di sicurezza           |
| Idoneo per                       | Cortine fotoelettriche di sicurezza<br>ELC100 |

### Dati meccanici

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso netto                           | 85 g                                      |
| Modello di elemento di fissaggio     | Supporto di fissaggio                     |
| Tipo di fissaggio, lato impianto     | Fissaggio passante                        |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo  | Serrabile<br>Sulla scanalatura C laterale |
| Tipo di elemento di fissaggio        | Orientabile di 8°                         |
| Campo di oscillazione                | -8 ... 8 °                                |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo                                   |
| Smorzamento delle vibrazioni         | Sì                                        |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 79070000 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>      | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>        | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>       | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>          | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>         | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

