

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50022811

TK 40X180.1

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	3 mm
Misura di montaggio, larghezza	41 mm
Misura di montaggio, altezza	181 mm
Misura di montaggio, spessore	8,2 mm
Superficie riflettente, altezza	176 mm
Superficie riflettente, larghezza	36 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	34 g
Tipo di fissaggio	È possibile incollare qualcosa sul retro

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

